Neutralisierungsbürsten/Leitendes Kupfer-Folienband/Neutralisierungsbänder

■Antistatikbürsten

Ausführung	Werkstoff	
	Aufsatz	Bürste
EBRS	EN AW-1050 äquiv.	EN 1.4301 äquiv. (12µm)



※Bei L≥201 3 Bohrungen 10 mm von beiden Enden entfernt und in der Mitte.

Teilenummer		L 1mm-Schritte	Stückpreis				
Ausführung	H		L50~100	L101~200	L201~300	L301~400	L401~500
EBRS	10	50~500					
	20						

Ordering Example: Teilenummer - L → EBRS10 - 500

Example



Statische Positionen der Transferleitungen

■leitende Kupferfolie, Band

ECTP

RoHS10

M Material Grundkörper: Kupfer
Klebstoffe: leitende Klebstoffe

■Merkmale:
- Breiter Anwendungsbereich, wenn es darum geht, die elektrische Leitfähigkeit in Geräten und Anlagen zu gewährleisten.
- Es wird elektrisch leitfähiger Klebstoff mit einem elektrischen Widerstand 160mΩ/4cm² verwendet.

■Charakteristische Werte

Artikel	Einheit	Wert
Elektrischer Widerstand der Klebeschicht	mΩ/4cm²	160
Zugfestigkeit	N/cm	39.2
Haftstärke (bei Edelstahls, 180° Abzugstärke)	gf/20mm	700
Dehnung	%	-

※Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Teilenummer		L (Meter)	T (mm)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	W(mm)			1 ~ 19 Stk.	20~50
ECTP	50	10	0.08		

※Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

※Maß L in Metern.
※Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben Öl und Staub von der Kontaktfläche entfernen.
※Kann mit einem Universalmesser zugeschnitten werden.

Ordering Example: Teilenummer → ECTP50

■Erdungsbänder

RoHS10

Ausführung	Werkstoff
ELTA	①Versilberte Polyesterfaser
	②Elektrisch leitfähige Acrylklebstoffschicht



Teilenummer		L 1mm-Schritte	T	Stückpreis				
Ausführung	W			L20~100	L101~200	L201~300	L301~400	L401~500
ELTA	10	20~500	0.6					
	25							
	50							

Ordering Example: Teilenummer - L → ELTA10 - 500