



FAG

★ 3213-BD-XL-2Z

Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0816661010000

★ Vorzugsprodukt

X-life

Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z,
zweireihig, X-life, Deckscheiben,
Stahlblechkäfig

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	1,66 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	65 mm	Bohrungsdurchmesser
D	120 mm	Außendurchmesser
B	38,1 mm	Breite
C_r	86.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	77.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	5.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
D_2	110,1 mm	Kaliberdurchmesser des Außenrings
d_2	85,3 mm	Kaliberdurchmesser des Innenrings
a	70,6 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	30 °	Druckwinkel

Anschlußmaße

$d_{a \min}$	74 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	111 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius