



FAG

★ SNS3038-H-D




Stehlagergehäuse

Schaeffler Material-Nummer:
0806095890000

★ Vorzugsprodukt

Stehlagergehäuse, geteilt, für
Pendelrollenlager, metrische und zöllige
Wellendurchmesser, für Fettschmierung

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

h_1	353 mm	Gehäusehöhe
g	240 mm	Gehäusebreite
a	530 mm	Laenge Fuß
	84,2 kg	Gewicht

Abmessungen

c	75 mm	Fußhöhe
b	190 mm	Fußbreite
n_2	110 mm	Fußlochabstand 2
D	290 mm	Lagersitz
e	15 mm	Mittenversatz
h	180 mm	Mittenhöhe
k	115 mm	Lagersitzbreite
m	450 mm	Fußlochabstand 1
s	M24	Schraubengröße Fußlochbefestigung
u	28 mm	Fußlochbreite
v	34 mm	Fußlochlänge

