

**FAG**★ **ARCANOL-MULTI2-250G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0190034710000

ARCANOL-MULTI2

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	120 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	75 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	500.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithiumseife	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	110 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	11 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Mehrzweckfett	Fettkategorie
$\rho$	0,95 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	250-g-Tube	Gebinde
	0,28 kg	Gewicht