

**FAG**★ **ARCANOL-MULTI3-5KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0386521370000

ARCANOL-MULTI3

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	120 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	75 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	500.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithiumseife	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	110 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	12 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	3	NLGI-Klasse
	Mehrzweckfett	Fettkategorie
$\rho$	0,95 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	5-kg-Eimer	Gebinde
	5 kg	Gewicht