

**FAG**★ **ARCANOL-MULTITOP-1KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0386521610000

ARCANOL-MULTITOP

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-50 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	140 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	800.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithiumseife	Verdicker-Typ
	Teilsynthetisches Öl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	82 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	12,5 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Mehrzweckfett	Fettkategorie
$\rho$	0,87 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	1-kg-Dose	Gebinde
	1,06 kg	Gewicht