

FAG**★ ARCANOL-MULTITOP-400G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0191440160000

ARCANOL-MULTITOP

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

$\vartheta_{O_{min}}$	-50 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	140 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	800.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithiumseife	Verdicker-Typ
	Teilsynthetisches Öl	Grundöl-Typ
v_{40}	82 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v_{100}	12,5 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Mehrzweckfett	Fettkategorie
ρ	0,87 kg/dm ³	Dichte
	400-g-Kartusche	Gebinde
	0,44 kg	Gewicht