



FAG

★ ARCANOL-SPEED2,6-1KG

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0191440320000

ARCANOL-SPEED2,6

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

ϑ O _{min}	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑ O _{max}	120 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ G	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
n · d _M	2.000.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Komplexseife	Verdicker-Typ
	Synthetisches Öl	Grundöl-Typ
v ₄₀	25 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v ₁₀₀	6 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2/3	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
ρ	0,94 kg/dm ³	Dichte
	1-kg-Dose	Gebinde
	1 kg	Gewicht