

**FAG**★ **ARCANOL-TEMP120-1KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0386522000000

ARCANOL-TEMP120

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	180 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	120 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	300.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Synthetisches Öl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	400 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	40 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
$\rho$	0,93 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	1-kg-Dose	Gebinde
	1,057 kg	Gewicht