

**FAG**★ **ARCANOL-TEMP200-70G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0386522180000

ARCANOL-TEMP200

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

$\vartheta_{O_{min}}$	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	260 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	200 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	300.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	PTFE	Verdicker-Typ
	Alcoxy-Fluoröl	Grundöl-Typ
v_{40}	550 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v_{100}	49 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
ρ	1,9 kg/dm ³	Dichte
	70-g-Tube	Gebinde
	0,07 kg	Gewicht