

**FAG**★ **ARCANOL-TEMP90-1KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0386521880000

ARCANOL-TEMP90

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

$\vartheta_{O_{min}}$	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	160 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	90 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	700.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
v_{40}	148 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v_{100}	15,5 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	3	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
ρ	0,9 kg/dm ³	Dichte
	1-kg-Dose	Gebinde
	1 kg	Gewicht