

**FAG**

★ ARCANOL-TEMP90-400G

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0191441720000

ARCANOL-TEMP90

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| ϑ_O min | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
| ϑ_O max | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
| ϑ_G | 90 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
| n · d M | 700.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
| | Polyharnstoff | Verdicker-Typ |
| | Mineralöl | Grundöl-Typ |
| v 40 | 148 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
| v 100 | 15,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
| | 3 | NLGI-Klasse |
| | Hochtemperaturfett | Fettkategorie |
| p | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
| | 400-g-Kartusche | Gebinde |
| | 0,005 kg | Gewicht |