

**FAG**★ **ARCANOL-TEMP90-5KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0386521960000

ARCANOL-TEMP90

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	160 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	90 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	700.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	148 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	15,5 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	3	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
$\rho$	0,9 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	5-kg-Eimer	Gebinde
	5,601 kg	Gewicht