



FAG

★ ARCANOL-MULTI3-12,5KG

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0694556430000

ARCANOL-MULTI3

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

|                    |                |                               |
|--------------------|----------------|-------------------------------|
| ϑ O <sub>min</sub> | -30 °C         | Einsatztemperatur, min.       |
| ϑ O <sub>max</sub> | 120 °C         | Einsatztemperatur, max.       |
| ϑ G                | 75 °C          | Obere Dauergrenztemperatur    |
| n · d <sub>M</sub> | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert              |
|                    | Lithiumseife   | Verdicker-Typ                 |
|                    | Mineralöl      | Grundöl-Typ                   |
| v <sub>40</sub>    | 110 mm²/s      | Grundölviskosität bei +40 °C  |
| v <sub>100</sub>   | 12 mm²/s       | Grundölviskosität bei +100 °C |
|                    | 3              | NLGI-Klasse                   |
|                    | Mehrzweckfett  | Fettkategorie                 |
| ρ                  | 0,95 kg/dm³    | Dichte                        |
|                    | 12,5-kg-Eimer  | Gebinde                       |
|                    | 13,7 kg        | Gewicht                       |