

**FAG****★ ARCANOL-LOAD1000-25KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0191437290000

ARCANOL-LOAD1000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

ϑ O _{min}	-20 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑ O _{max}	130 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ G	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
n · d M	300.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Calciumseife	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
V 40	1.000 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
V 100	38 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Schwerlastfett	Fettkategorie
ρ	0,93 kg/dm ³	Dichte
	25-kg-Hobbock	Gebinde
	25 kg	Gewicht