

**FAG**★ **ARCANOL-SPEED2,6-25KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0191440590000

ARCANOL-SPEED2,6

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	120 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	2.000.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Komplexseife	Verdicker-Typ
	Synthetisches Öl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	25 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	6 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2/3	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
$\rho$	0,94 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	25-kg-Hobbock	Gebinde
	26,666 kg	Gewicht