

**FAG****★ ARCANOL-TEMP110-50KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0387054780000

ARCANOL-TEMP110

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Technische Daten

ϑ_O min	-35 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑ_O max	160 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	110 °C	Obere Dauergrenztemperatur
n · d M	500.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Komplexseife	Verdicker-Typ
	Teilsynthetisches Öl	Grundöl-Typ
v 40	130 mm²/s	Grundölviskosität bei +40 °C
v 100	14 mm²/s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
ρ	0,9 kg/dm³	Dichte
	50-kg-Hobbock	Gebinde
	50 kg	Gewicht