

**FAG**★ **ARCANOL-LOAD460-5KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0658268250000

ARCANOL-LOAD460

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	130 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	80 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	400.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithium-Calciumseife	Verdicker-Typ
	Mineralöl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	400 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	25,8 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	1	NLGI-Klasse
	Schwerlastfett	Fettkategorie
$\rho$	0,93 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	5-kg-Eimer	Gebinde
	5 kg	Gewicht