

**FAG****ARCANOL-CLEAN-M-250G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0694286110000

ARCANOL-CLEAN-M

## Technische Informationen

**Technische Daten**

|                    |                         |                               |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| ϑ O <sub>min</sub> | -30 °C                  | Einsatztemperatur, min.       |
| ϑ O <sub>max</sub> | 180 °C                  | Einsatztemperatur, max.       |
| ϑ G                | 90 °C                   | Obere Dauergrenztemperatur    |
| n · d <sub>M</sub> | 850.000 mm/min          | Drehzahlkennwert              |
|                    | Polyharnstoff           | Verdicker-Typ                 |
|                    | Etheröl                 | Grundöl-Typ                   |
| v <sub>40</sub>    | 103 mm <sup>2</sup> /s  | Grundölviskosität bei +40 °C  |
| v <sub>100</sub>   | 12,8 mm <sup>2</sup> /s | Grundölviskosität bei +100 °C |
|                    | 2                       | NLGI-Klasse                   |
|                    | Spezialfett             | Fettkategorie                 |
| ρ                  | 0,95 kg/dm <sup>3</sup> | Dichte                        |
|                    | 250-g-Tube              | Gebinde                       |
|                    | 0,25 kg                 | Gewicht                       |