

**FAG**★ **ARCANOL-CLEAN-M-400G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:  
0694291110000

ARCANOL-CLEAN-M

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

**Technische Daten**

$\vartheta_{O_{min}}$	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	180 °C	Einsatztemperatur, max.
$\vartheta_G$	90 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	850.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Etheröl	Grundöl-Typ
$v_{40}$	103 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +40 °C
$v_{100}$	12,8 mm <sup>2</sup> /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
$\rho$	0,95 kg/dm <sup>3</sup>	Dichte
	400-g-Kartusche	Gebinde
	4 kg	Gewicht