



FAG

ARCANOL-CLEAN-M-1KG

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0694291540000

ARCANOL-CLEAN-M

Technische Informationen

Technische Daten

ϑ O _{min}	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑ O _{max}	180 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ G	90 °C	Obere Dauergrenztemperatur
n · d _M	850.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Etheröl	Grundöl-Typ
v ₄₀	103 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v ₁₀₀	12,8 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
ρ	0,95 kg/dm ³	Dichte
	1-kg-Dose	Gebinde
	1 kg	Gewicht