

**FAG****ARCANOL-MOTION2-25KG**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0802670090000

ARCANOL-MOTION2

Technische Informationen

Technische Daten

$\vartheta_{O_{min}}$	-40 °C	Einsatztemperatur, min.
$\vartheta_{O_{max}}$	130 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	75 °C	Obere Dauergrenztemperatur
$n \cdot d_M$	500.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Lithiumseife	Verdicker-Typ
	Synthetisches Öl	Grundöl-Typ
v_{40}	50 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v_{100}	8 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Spezialfett	Fettkategorie
ρ	0,91 kg/dm ³	Dichte
	25-kg-Hobbock	Gebinde
	25 kg	Gewicht