

**FAG****ARCANOL-TEMP120-400G**

Verkaufsfett

Schaeffler Material-Nummer:
0898551670000

ARCANOL-TEMP120

Technische Informationen

Technische Daten

ϑ_O min	-30 °C	Einsatztemperatur, min.
ϑ_O max	180 °C	Einsatztemperatur, max.
ϑ_G	120 °C	Obere Dauergrenztemperatur
n · d _M	300.000 mm/min	Drehzahlkennwert
	Polyharnstoff	Verdicker-Typ
	Synthetisches Öl	Grundöl-Typ
v ₄₀	400 mm ² /s	Grundölviskosität bei +40 °C
v ₁₀₀	40 mm ² /s	Grundölviskosität bei +100 °C
	2	NLGI-Klasse
	Hochtemperaturfett	Fettkategorie
ρ	0,93 kg/dm ³	Dichte
	400-g-Kartusche	Gebinde
	0,45 kg	Gewicht