



★ NA4904-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0506595700000

Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit
Innenring, 2 Borde am Aussenring

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	78 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	37 mm	Außendurchmesser
B	17 mm	Breite
C_r	23.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	25.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	4.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	16.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	9.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

F	25 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	0,8 mm	axialer Verschiebeweg