SCHAEFFLER



★ NK100/36-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507548400000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,681 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	100 mm	Hüllkreis innen
D	120 mm	Außendurchmesser
C	36 mm	Breite des Außenringes
C_r	125.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	237.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	42.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{\vartheta r}$	3.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form