



★ NK105/36-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507548660000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,707 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	105 mm	Hüllkreis innen
D	125 mm	Außendurchmesser
C	36 mm	Breite des Außenringes
C_r	129.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	250.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	44.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.850 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	------	-------------------------