



★ NK14/16-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507533200000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	20,42 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	14 mm	Hüllkreis innen
D	22 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	11.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	11.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.140 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	24.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	18.600 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G14X22X3	Dichtring
SD14X22X3	Dichtring 2