

★ **NK14/20-XL**

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507533390000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

**Temperaturbereich**

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	25,6 g	Gewicht

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

$F_w$	14 mm	Hüllkreis innen
$D$	22 mm	Außendurchmesser
$C$	20 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	14.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	15.600 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	2.750 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	24.600 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	18.300 1/min	Bezugsdrehzahl

**Abmessungen**

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

**Zusätzliche Informationen**

G14X22X3	Dichtring
SD14X22X3	Dichtring 2