



★ NK18/16-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507535090000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,025 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	18 mm	Hüllkreis innen
D	26 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	14.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	16.200 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	3.050 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	22.100 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	14.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G18X26X4	Dichtring
SD18X26X4	Dichtring 2