



★ NK21/20-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507537380000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	35,7 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	21 mm	Hüllkreis innen
D	29 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	19.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	25.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	4.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	20.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	12.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G21X29X4	Dichtring
----------	-----------