



## ★ NK24/20-XL

### Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507540760000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,04 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	24 mm	Hüllkreis innen
D	32 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	21.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	30.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	5.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	18.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	10.700 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

G24X32X4	Dichtring
----------	-----------