



★ NK26/16-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507541060000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	34,2 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	26 mm	Hüllkreis innen
D	34 mm	Außendurchmesser
C	16 mm	Breite des Außenringes
C_r	17.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	23.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	4.450 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	17.200 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	10.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G26X34X4	Dichtring
SD26X34X4	Dichtring 2