



## ★ NK26/20-XL

### Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507541140000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	42,94 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	26 mm	Hüllkreis innen
$D$	34 mm	Außendurchmesser
$C$	20 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	22.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	32.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	5.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	17.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	10.100 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

G26X34X4	Dichtring
SD26X34X4	Dichtring 2