



★ NK28/20-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507541220000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	51,77 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	28 mm	Hüllkreis innen
D	37 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	24.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	34.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	15.800 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	9.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G28X37X4	Dichtring
----------	-----------