



## ★ NK30/20-TV-XL

### Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507541730000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	63,85 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	30 mm	Hüllkreis innen
$D$	40 mm	Außendurchmesser
$C$	20 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	28.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	41.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	7.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	14.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	8.500 1/min	Bezugsdrehzahl

### Abmessungen

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

### Zusätzliche Informationen

G30X40X4	Dichtring
SD30X40X4	Dichtring 2