



★ NK32/20-TV-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507542030000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,063 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	32 mm	Hüllkreis innen
D	42 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	29.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	44.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G32X42X4	Dichtring
SD32X42X4	Dichtring 2