



★ NK35/20-TV-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507542200000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	67,72 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	35 mm	Hüllkreis innen
D	45 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	31.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	48.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.600 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
-----------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G35X45X4	Dichtring
SD35X45X4	Dichtring 2