



★ NK40/20-TV-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507542890000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	76,41 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	40 mm	Hüllkreis innen
D	50 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
C_r	33.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	56.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	10.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	11.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	6.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------

Zusätzliche Informationen

G40X50X4	Dichtring
SD40X50X4	Dichtring 2