



★ NK85/35-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0507546700000

Nadellager NK, leichte Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,57 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	85 mm	Hüllkreis innen
D	105 mm	Außendurchmesser
C	35 mm	Breite des Außenringes
C_r	111.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	193.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	35.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	5.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.450 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	------	-------------------------