



★ NKS35-XL

Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:
0501735100000

Nadellager NKS, Schwere Reihe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	35 mm	Hüllkreis innen
D	50 mm	Außendurchmesser
C	22 mm	Breite des Außenringes
C_r	39.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	47.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.400 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
------------	--------	-------------------------