



★ RNA4826-XL

Radial-Rollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0507673210000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,938 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	145 mm	Hüllkreis innen
D	165 mm	Außendurchmesser
B	35 mm	Breite
C_r	134.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	310.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	49.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.250 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	1.950 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	2.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	35 mm	Breite des Außenringes