



★ RNA4908-XL

Radial-Rollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0506512260000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	48 mm	Hüllkreis innen
D	62 mm	Außendurchmesser
B	22 mm	Breite
C_r	48.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	67.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	11.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	9.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	5.500 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	5.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
C	22 mm	Breite des Außenringes