



★ RNA4913-XL

Radial-Rollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0506664600000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,324 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	72 mm	Hüllkreis innen
D	90 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
C_r	69.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	112.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	19.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6.300 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	3.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	3.650 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	25 mm	Breite des Außenringes