



★ RNA4924-XL

Radial-Rollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0506730500000

Radial-Rollenlager RNA..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,826 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	135 mm	Hüllkreis innen
D	165 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
C_r	205.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	390.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	65.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.400 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{G \text{ Grease}}$	2.040 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
n_{gr}	2.250 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
C	45 mm	Breite des Außenringes