



★ AXK120155-A/0-10

Axial-Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000358239065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D_{c1}	120 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	155 mm	Außendurchmesser
D_w	4 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	153 mm	Laufbahnmaße
E_b	125 mm	Laufbahnmaße
c_a	102.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	680.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	69.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	2.090 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	810 N	Bezugsdrehzahl
	0,001 kg	Gewicht

Zusätzliche Informationen

AS120155	Axiallagerscheibe
----------	-------------------

