



★ **AXK140180-A/0-10**

Axial-Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000359049065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| D _{c1} | 140 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
| D _c | 180 mm | Außendurchmesser |
| D _w | 5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
| E _a | 177 mm | Laufbahnmaße |
| E _b | 146 mm | Laufbahnmaße |
| c _a | 139.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| c _{0a} | 900.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| c _{ua} | 81.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| n _G | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| n _{gr} | 710 N | Bezugsdrehzahl |
| | 0,002 kg | Gewicht |

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------|-------------------|
| AS140180 | Axiallagerscheibe |
|----------|-------------------|

