



★ AXK160200-A/0-10

Axial-Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000359639065

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach
DIN 5405-2

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D_{c1}	160 mm	Käfig Bohrungsdurchmesser
D_c	200 mm	Außendurchmesser
D_w	5 mm	Wälzkörperdurchmesser
E_a	197 mm	Laufbahnmaße
E_b	166 mm	Laufbahnmaße
c_a	148.000 N	Dynamische Tragzahl, axial
c_{0a}	1.020.000 N	Statische Tragzahl, axial
c_{ua}	88.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	1.600 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	620 N	Bezugsdrehzahl
	0,002 kg	Gewicht

Zusätzliche Informationen

AS160200	Axiallagerscheibe
----------	-------------------

