

★ IR35X40X17-XL

Innenring


Schaeffler Material-Nummer:
0000220120000

★ Vorzugsprodukt

Innenring IR..-XL, zylindrisch



Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
F	40 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	17 mm	Breite
	0 mm	Laufbahndurchmesser oberes Abmaß
	-0,009 mm	Laufbahndurchmesser unteres Abmaß
r _{min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
	38 g	Gewicht