



★ IR60X68X25-XL

Innenring


Schaeffler Material-Nummer:
0000228880000

Innenring IR..-XL, zylindrisch

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
F	68 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	25 mm	Breite
	-0,01 mm	Laufbahndurchmesser oberes Abmaß
	-0,021 mm	Laufbahndurchmesser unteres Abmaß
r _{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
	0,151 kg	Gewicht