



## ★ RALT25-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0008439460000

Flanschlagergehäuseeinheit RALT..-XL

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	71 mm	Breite Flansch
H	95,2 mm	Höhe Flansch
U	21,4 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	5.900 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	280 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C <sub>0rG</sub>	3.000 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C <sub>g</sub>	3.000 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,23 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	7,1 mm	Höhe Gehäuse
S	2 mm	Dicke Flansch
V	55 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse

### Anschlußmaße

J	76 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	8,7 mm	Befestigungsquadrat
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	2	Anzahl Gehäuse
	FLAN47-LST	Gehäuse
	RALE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung